

Sada montážního nářadí, 90dílná s kufrem na nářadí GARANT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680275
GTIN	2050001016867
Třída artiklu	66H

Popis

Použití:

Obsahuje **vysoce kvalitní základní vybavení pro servis a údržbu zařízení, strojů, přístrojů atd.**

Rozsah dodávky:

Plastový skládací metr **WIHA** 2 m: 1 ks č. 466200 vel. 2

Plochý pilník **DICK** s rukojetí a velkým úběrem: 1 ks č. 515000 vel. 200

Rámová minipilka **GARANT**: 1 ks č. 581195

Sada očkoplochých klíčů **GARANT**: 1 ks č. 613610 vel. 9 (5,5 - 19 mm)

Sada úhlových šroubováků **PB Swiss Tools** pro šrouby Torx®: 1 ks č. 624810 vel. 8 (TX6 - TX25)

Sada 6hranných úhlových klíčů **GARANT** s kulovou hlavou a přídržnou funkcí v plastovém držáku: 1 ks č. 627132 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Sada nástrčných klíčů **GARANT** 1/4 palce: 1 ks č. 630299 vel. 6 (39dílný)

Sada plochých šroubováků **GARANT**: 1 ks č. 660036 vel. 6 (3,5 - 10 mm)

Šroubovák **GARANT** pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2

Kombinované kleště **GARANT**: 1 ks č. 700940 vel. 180

Siko kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 705800 vel. 250

Ploché zaoblené kleště **GARANT**, zalomené: 1 ks č. 713440 vel. 200

Kleště **KNIPEX**® na vnitřní pojistné kroužky, rovné: 1 ks č. 719790 vel. J2

Kleště **KNIPEX**® na vnější pojistné kroužky, rovné: 1 ks č. 719890 vel. A2

Stranové štípací kleště **GARANT**: 1 ks č. 724840 vel. 160

Sada sekáčů a průbojníků **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 745100 (6dílná)
 Zámečnické kladivo s 3-složkovou násadou: 1 ks č. 750450 vel. 300
 Kombinované zámečnické kladivo / palička: 1 ks č. 754880 vel. 30
 Kufr **GARANT** na nářadí: 1 ks č. 692790

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Druh produktu	Sada nářadí
---------------	-------------

Příslušenství

Víceúčelový plochý pilník speciální sek; komplet s rukojetí Délka bez stopky 200 mm	515000 200
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A2	719890 A2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667690 1
Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou Hmotnost bez násady 300 g	750450 300
Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet šroubováků 6	660031 6
Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce39-dílná Typ 6	630299 6
Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9	627132 9
Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojetí Celková délka 200 mm	713440 200
Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 250 mm	705800 250
Kombinované kladivo Ø hlavy kladiva 30 mm	754880 30
Sada očkoplochých klíčů Počet klíčů 9	613610 9
Servisní kufr na nářadí z X-ABS s přihrádkami	692790
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J2	719790 J2

Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti Celková délka 180 mm	700940 180
Sada sekáčů a průbojníků v plastovém držáku speciální kvalita Počet kusů náradí 6	745100 6
Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667690 2
Sada očkoplochých klíčů Počet klíčů 9	613510 9
Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® chromované Počet šroubováků 8	624810 8
Rámová mini pilkaergonomická rukojeť	581195
Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti Celková délka 160 mm	724840 160
Sada montážního náradí, 90dílná bez kufru na náradí	680280