

Sada nářadí pro učňovské obory elektroniků, 25-dílná s brašnou na nářadí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680440
GTIN	2050001017581
Třída artiklu	66H

Popis

Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní základní vybavení pro učně se zaměřením na elektroniku, navazující na stávající dílenské vybavení.

Rozsah dodávky:

GARANT posuvné měřítko: 1 ks č. 410100 vel. 150

Dřevěný skládací metr **STABILA**®: 1 ks. č. 465960 vel. 2

Půlkulatý pilník **DICK**: 1 ks č. 513300 vel. 250

Rukojeť na pilník z tvrdého dřeva: 1 ks č. 519400 vel. 120

Univerzální pila **PUK**®: 1 ks č. 581220 vel. 150

Plochý šroubovák **Wera**, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Šroubovák **Wera** pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 668600 vel. 1; 2

Kombinované kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 160

Síko kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 705740 vel. 250

Ploché kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 710300 vel. 160

Kulaté kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 710700 vel. 160

Ploché zaoblené kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: Po 1 ks. č. 713300 vel. 160; 200

Stranové štípací kleště pro elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 726210 vel. 125

Automatické odizolovací kleště **JOKARI**®: 1 ks č. 728622 vel. 6

Odpláštovací a odizolovací nástroj **JOKARI**® pro všechny běžné koaxiální kabely: 1 ks č. 729806 vel. RG58/59

Zámečnické kladivo **GARANT** s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 300

Plastová palička: 1 ks č. 754200 vel. 32

Nůž na kabely s dřevěnou rukojetí, zavírací: 1 ks č. 844500 vel. 1

Brašna na nářadí **PARAT**®: 1 ks č. 690200

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Druh produktu	Sada nářadí
---------------	-------------

Příslušenství

Ploché kleště, chromovaněizolované dle VDE Celková délka 160 mm	710300 160
Kulaté kleště, chromovaněizolované dle VDE Celková délka 160 mm	710700 160
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 8 mm	663100 8
Odizolovací kleště, cenově výhodné provedení Pro průřez vodiče 6 mm ²	728622 6
Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5
Nůž na kabely s dřevěnou rukojetí, zavírací Typ 1	844500 1
Dřevěný skládací metr bílý Délka 2 m	465950 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668600 1
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300
Ploché zaoblené kleště rovněizolované dle VDE Celková délka 160 mm	713300 160
Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310) rukojeť napevno	581220

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663100 2,5
Siko kleště Aligator® opláštění rukojetí dle VDE Celková délka 250 mm	705740 250
Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE Celková délka 160 mm	701700 160
Půlkulatý pilník Délka bez stopky 250 mm	513300 250
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663100 4
Kožená montážní brašna se střední příčkou	690200
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668600 2
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663100 6,5
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150
Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu Ø hlavy kladiva 32 mm	754200 32
Kruhový odpláštěvač na koaxiální kabely Pro typ koaxiálních kabelů RG58/59	729806 RG58/59
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663100 5,5
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE Celková délka 200 mm	713300 200
Sada nářadí pro učňovské obory elektroniků, 25dílná bez brašny na nářadí	680445