

Sada montážního náradí, 90dílná bez kufru na náradí



Údaje o objednávce

Artikové číslo	680280
GTIN	2050001017383
Třída artiklu	66H

Popis

Použití:

Obsahuje **vysoce kvalitní základní vybavení pro servis a údržbu zařízení, strojů, přístrojů atd.**

Rozsah dodávky:

Plastový skládací metr **WIHA** 2 m: 1 ks č. 466200 vel. 2

Plochý pilník **DICK** s rukojetí a velkým úběrem: 1 ks č. 515000 vel. 200

Rámová minipilka **GARANT**: 1 ks č. 581195

Sada očkoplochých klíčů **GARANT**: 1 ks č. 613610 vel. 9 (5,5 - 19 mm)

Sada úhlových šroubováků **PB Swiss Tools** pro šrouby Torx®: 1 ks č. 624810 vel. 8 (TX6 - TX25)

Sada 6hranných úhlových klíčů **GARANT** s kulovou hlavou a přídržnou funkcí v plastovém držáku: 1 ks č. 627132 vel. 9 (1,5 - 10 mm)

Sada nástrčných klíčů **GARANT** 1/4 palce: 1 ks č. 630299 vel. 6 (39dílný)

Sada plochých šroubováků **GARANT**: 1 ks č. 660036 vel. 6 (3,5 - 10 mm)

Šroubovák **GARANT** pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2

Kombinované kleště **GARANT**: 1 ks č. 700940 vel. 180

Siko kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 705800 vel. 250

Ploché zaoblené kleště **GARANT**, zalomené: 1 ks č. 713440 vel. 200

Kleště **KNIPEX**® na vnitřní pojistné kroužky, rovné: 1 ks č. 719790 vel. J2

Kleště **KNIPEX**® na vnější pojistné kroužky, rovné: 1 ks č. 719890 vel. A2

Stranové štípací kleště **GARANT**: 1 ks č. 724840 vel. 160

Sada sekáčů a průbojníků **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 745100 (6dílná)

Zámečnické kladivo s 3-složkovou násadou: 1 ks č. 750450 vel. 300

Kombinované zámečnické kladivo / palička: 1 ks č. 754880 vel. 30

Upozornění:
Nářadí se dodává volně ložené.

Technický popis

Druh produktu

Sada náradí

Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1

667690 1

Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojetí Celková délka 180 mm

700940 180

Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí Haptoprene Počet šroubováků 6

660031 6

Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou chromované Počet šroubováků 9

627132 9

Sada očkoplochých klíčů Počet klíčů 9

613510 9

Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 250 mm

705800 250

Sada úhlových klíčů pro šrouby Torx® chromované Počet šroubováků 8

624810 8

Kombinované kladivo Ø hlavy kladiva 30 mm

754880 30

Sada sekáčů a průbojníků v plastovém držáku speciální kvalita Počet kusů náradí 6

745100 6

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2

667690 2

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 39-dílná Typ 6

630299 6

Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojetí Celková délka 160 mm

724840 160

Zámečnické kladivo s 3složkovou násadou Hmotnost bez násady 300 g

750450 300

Rámová mini pilkaergonomická rukojeť

581195

Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A2

719890 A2

Sada očkoplochých klíčů Počet klíčů 9	613610 9
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J2	719790 J2
Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Víceúčelový plochý pilník speciální sek; komplet s rukojetí Délka bez stopky 200 mm	515000 200
Ploché zaoblené kleště zahnuté, chromované, opláštěné rukojetí Celková délka 200 mm	713440 200
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660030 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660030 6,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660030 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 10 mm	660030 10
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 8 mm	660030 8