

HOLEX**Univerzální pákové nýtovací kleště****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770410
GTIN	4045197276209
Třída artiklu	72E

Popis**Provedení:**

Stabilní korpus kleští s výklopnými pákovými rameny s automatickou aretací (nízká vynakládaná síla), s 2-složkovou rukojetí a sběrnou nádobkou pro nýtové trny.

Použití:

Pro zpracování slepých nýtů (ze všech druhů materiálů).

Náhradní díl:

Závitový trn č. 770401, čelisti č. 770405, záchytná nádoba na nýtovací trny č. 770402.

Špička pro slepé nýty: 3 - 4 - 5 - 6,4 mm

Závitový trn + špička Pro nýtovací matice: M4; M5; M6; M8; M10

Použití pro nýtovací šrouby: M4; M5; M6; M8

Technický popis

Špička pro slepé nýty	3 - 4 - 5 - 6,4 mm
Závitový trn + špička Pro nýtovací matice	M4; M5; M6; M8; M10
Použití pro nýtovací šrouby	M4; M5; M6; M8

Příslušenství

Závitový trn se šroubem pro pákové nýtovací kleště Typ M5	770401 M5
---	-----------

Rameno kleští	770406
Závitový trn se šroubem pro pákové nýtovací kleště Typ M10	770401 M10
Závitový trn Typ M4	770404 M4
Tažný čep	770403
Závitový trn se šroubem pro pákové nýtovací kleště Typ M4	770401 M4
Závitový trn se šroubem pro pákové nýtovací kleště Typ M8	770401 M8
Korpus kleští pro č. 770410	770407
Závitový trn se šroubem pro pákové nýtovací kleště Typ M6	770401 M6
Záchytná nádoba na nýtovací trny	770402
Pár náhradních čelistí	770405