

## Sada montážního nářadí, 59dílná s boxem na nářadí z ocelového plechu



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	680300
GTIN	2050001016423
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní nástroje pro **údržbu a servis zařízení, strojů, přístrojů atd.**

#### Rozsah dodávky:

Dřevěný skládací metr **STABILA**®: 1 ks č. 466005 vel. 2

Drátěný kartáč: 1 ks č. 575000 vel. 3

Sada dílenských pilníků **DICK**, sek 2, s rukojetí, tříděné ve svinovacím pouzdru: 1 ks č. 517200 vel. 200 (5dílná)

Trojhranný pilník **PUK**®: 1 ks č. 581220 vel. 150

Sada oboustranných otevřených klíčů **GARANT** 6 – 34 mm s držákem: 1 ks č. 610610 vel. 12 (6×7 - 30×34 mm) s 1 ks č. 611500 vel. 12

Sada 6hranných úhlových šroubováků s plastovým držákem: 1 ks č. 626072 vel. 8 (2 - 10 mm)

Sada plochých šroubováků **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 660910 vel. 5 (3,5 - 8 mm)

Úhlový šroubovák **PB Swiss Tools**, plochý: 1 ks č. 664800 vel. 6,5

Zkoušečka napětí **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 ks č. 665020 vel. 3,5

Šroubovák **PB Swiss Tools** pro Phillips: Po 1 ks č. 668100 vel. 1; 2

Kombinované kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 701500 vel. 180

Siko kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 705500 vel. 250

Štípací kleště **KNIPEX**®: 1 ks č. 706610 vel. 210

Univerzální upínací kleště: 1 ks č. 708205 vel. 250

Ploché zaoblené kleště **KNIPEX**® s břitem: 1 ks č. 713150 vel. 160

Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719805 vel. J2  
 Kleště pro vnější pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719905 vel. A2  
 Stranové štípací kleště **KNIPEX®**: 1 ks č. 724900 vel. 160  
 Plochý sekáč **RENNSTEIG**: 1 ks č. 740500 vel. 175  
 Sada průbojníků a důlků **RENNSTEIG**: 1 ks č. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 300  
 Plastová palička: 1 ks č. 754500 vel. 32  
 Výstružník **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 831700 vel. 110  
 Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300 vel. 175  
 Plastové olejničky: 1 ks č. 083532 vel. 125  
 Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK  
 Značkovač, modrý: 1 ks č. 085154 vel. B  
 Box na nářadí z ocelového plechu: 1 ks č. 693455 vel. 5/530

### Upozornění:

**Nářadí se dodává volně ložené.**

## Technický popis

Druh produktu

Sada nářadí

## Příslušenství

Siko kleště s drážkami, atramentované Celková délka 250 mm	704900 250
Výstružník s plastovou rukojetí Délka čepele 110 mm	831700 110
Sada plochých šroubováků se silovou rukojetí „multicraft“ Počet šroubováků 5	660910 5
Sada víceúčelových pilníků 5dílná ve svinovacím pouzdreSek 2 Délka bez stopky 200 mm	517200 200
Ruční drátěný kartáčocelový drát rovný 0,35 mm Počet řad osazení 3	575000 3
Kleště na pojistné kroužky Typ J2	719805 J2
Plastová olejnička s výtokovou trubičkou Objem 125 ml	083532 125
Sada průbojníkův plastovém držáku Počet kusů nářadí 6	745600 6
Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160 mm	724900 160
	708205 250

Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí Celková délka 250 mm

Sada 6hranných úhlových klíčů niklované Počet klíčů 8	626072 8
Plastové kladivo s vložkami Cellidor Ø hlavy kladiva 32 mm	754500 32
Nůž na kabely, s pevnou čepelí	844300
Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí „multicraft“ Velikost křížové drážky 1	668100 1
Ploché zaoblené kleště rovné, leštěné Celková délka 160 mm	713150 160
Sada oboustranných otevřených klíčů Počet klíčů 12	610610 12
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí „multicraft“ Velikost křížové drážky 2	668100 2
Box na nářadí z ocelového plechu „Extra“ Typ 5/530	693455 5/530
Těžké štípací kleště Celková délka 210 mm	706610 210
Kleště na pojistné kroužky Typ A2	719905 A2
Zkoušečka napětí speciální jakost Šířka břitu 3,5 mm	665020 3,5
Plochý sekáč Celková délka 175 mm	740500 175
Úhlový plochý šroubovák Šířka břitu b 6,5 mm	664800 6,5
Izolační páska Barva BLACK	083654 BLACK
Permanentní popisovač Dura-Ink® 15 Psací barva B	085154 B
Kombinované kleště, leštěné Celková délka 180 mm	701500 180
Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310) rukojet napevno	581220
Sada montážního nářadí, 59dílná bez kufru	680305
Dřevěný skládací metr žlutý Délka 2 m	466005 2