

## Sada nářadí pro učňovské obory elektroniků, 25dílná bez brašny na nářadí



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	680445
GTIN	2050001017567
Třída artiklu	66H

### Popis

#### Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní základní vybavení pro učně se zaměřením na elektroniku, navazující na stávající dílenské vybavení.

#### Rozsah dodávky:

**GARANT** posuvné měřítko: 1 ks č. 410100 vel. 150

Dřevěný skládací metr **STABILA**®: 1 ks č. 465960 vel. 2

Půlkulatý pilník **DICK**: 1 ks č. 513300 vel. 250

Rukojeť na pilník z tvrdého dřeva: 1 ks č. 519400 vel. 120

Univerzální pila **PUK**®: 1 ks č. 581220 vel. 150

Plochý šroubovák **Wera**, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Šroubovák **Wera** pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 668600 vel. 1; 2

Kombinované kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 160

Síko kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 705740 vel. 250

Ploché kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 710300 vel. 160

Kulaté kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: 1 ks č. 710700 vel. 160

Ploché zaoblené kleště **KNIPEX**®, izolované dle VDE: Po 1 ks. č. 713300 vel. 160; 200

Stranové štípací kleště pro elektroniku **GARANT**: 1 ks č. 726210 vel. 125

Automatické odizolovací kleště **JOKARI**®: 1 ks č. 728622 vel. 6

Odpláštěvací a odizolovací nástroj **JOKARI**® pro všechny běžné koaxiální kabely: 1 ks č. 729806 vel. RG58/59

Zámečnické kladivo **GARANT** s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 300

Plastová palička: 1 ks č. 754200 vel. 32

Nůž na kabely s dřevěnou rukojetí, zavírací: 1 ks č. 844500 vel. 1

**Upozornění:**  
**Nářadí se dodává volně ložené.**

## Technický popis

Druh produktu

Sada náradí

## Příslušenství

Nůž na kabely s dřevěnou rukojetí, zavírací Typ 1	844500 1
Ploché kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	710300 160
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663100 5,5
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663100 2,5
Siko kleště Aligator®opláštění rukojetí dle VDE Celková délka 250 mm	705740 250
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 8 mm	663100 8
Kulaté kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	710700 160
Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5
Kruhový odpláštěvač na koaxiální kabely Pro typ koaxiálních kabelů RG58/59	729806 RG58/59
Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu Ø hlavy kladiva 32 mm	754200 32
Dřevěný skládací metr bílý Délka 2 m	465950 2
Zámečnické kladivo sochranným pouzdrům násady Hmotnost bez násady 300 g	750110 300

Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668600 2
Univerzální pila „PUK“ s univerzálním listem (310)rukojetí napevno	581220
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftformplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668600 1
Kombinované kleště, chromovanéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	701700 160
Půlkulatý pilník Délka bez stopky 250 mm	513300 250
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663100 4
Odizolovací kleště, cenově výhodné provedení Pro průřez vodiče 6 mm <sup>2</sup>	728622 6
Ploché zaoblené kleště rovnéizolované dle VDE Celková délka 160 mm	713300 160
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftformplně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663100 6,5
Ploché zaoblené kleště rovnéizolované dle VDE Celková délka 200 mm	713300 200
Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm	410100 150