



## Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J31



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	719790 J31
GTIN	4003773048657
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem.

**S nasazenými přesnými špičkami. Tvar D – zalomené čelisti o 90°.**

#### Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

#### Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technický popis

Ø hrotů	2,25 mm
Tvar	D
Celková délka	210 mm
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	40 - 100 mm
Norma	DIN 5256 D
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek zalomený
Tvar čelistí	90° zahnutý

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Materiál hrotu	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ne
Rukojeť s aretací	ano
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistne krouzky