

**Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo TAURUS®, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770512 3
GTIN	4007081580007
Třída artiklu	74A

Popis**Provedení:**

Provozní tlak 5 – 7 bar. Odjímatelná sběrná nádobka na trny.

Výhoda:

Systém upínacích čelistí zaručuje velmi dlouhou životnost a neprokluzující uchycení nýtových trnů. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu díky dvojímu využití: K usazování a odsávání zbytkového trnu. Velmi rychlý pracovní cyklus.

Rozsah dodávky:

Montážní klíč OK 12/14 a OK 14/17. 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml a 1 nádobka na doplňování oleje. Včetně špiček 17/36, 17/40, 17/45.

Technický popis

Zdvih přístroje	25 mm
Pro slepé nýty ocel / hliník do	6,4 mm
Hadicová přípojka	6 mm
Spotřeba vzduchu na nýt	4,8 l
Usazovací síla při 5 barech	14000 N

Hmotnost	1,9 kg
Maximální Ø trnu	4,5 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do	6,4 mm
Hadicová přípojka	1/4 palec
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo