

Garant**Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	719870 A2
GTIN	4045197504111
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou. Tvar A – rovné čelisti.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

Tvar	A
Na vnější pojistné kroužky Ø	19 - 60 mm
Ø hrotů	1,8 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN 5254 A

Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Materiál hrotu	Speciální ocel
Povrch	černá
S omezovacím dorazem	ne
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky