

**Akumulátorové zařízení na matice slepých nýtů FireBird®****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770520
GTIN	4007081260039
Třída artiklu	74A

Popis**Provedení:**

Akumulátor pro matice slepých nýtů až M10 hliník, až M8 ocel a až M6 ušlechtná ocel.

Výhoda:

Vysoký výkon, velký počet zpracovaných kusů na jedno nabití akumulátoru. Jednoduché a bezpečné navrtávání matic slepých nýtů. Elektronické řízení nastaveného usazovacího zdvihu. Rychlovýměnný systém pro závitové trny.

Rozsah dodávky:

Včetně po 1 závitovém trnu a špičce M4, M5 a M6, 1 klíče s vnitřním šestihranem, 2x oboustranného otevřeného klíče OK 24x27, Li-Ion akumulátoru č. 770527 a nabíječky č. 770528 vel. 1 v plastovém kufříku.

Technický popis

Usazovací síla	13000 N
Hmotnost včetně akumulátoru	2,1 kg
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Napětí akumulátorů	14,4 V

Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo

Příslušenství

Náhradní špička se závitovým trnem Typ M4	770522 M4
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M5	770522 M5
Náhradní špička se závitovým trnem Typ M6	770522 M6
Rychlovýměnný Li-Ion akumulátor Kapacita 2,0 Ah	770527 2,0
Nabíječka Typ 1	770528 1