



Kleště na pojistné kroužky, Typ: A6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719895 A6
GTIN	4003773025009
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti z ocelového plechu s aretací. **Tvar A – rovné čelisti.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

Na vnější pojistné kroužky Ø	252 - 400 mm
Tvar	A
Celková délka	570 mm
Ø hrotů	4,5 mm
Norma	DIN 5254 A
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný
Rukojeť	s plastovým potahem

Materiál	válcovaná ocel s vysokou pevností
Materiál hrotu	Speciální nástrojová ocel, kalená v olejové lázni
Povrch	černý práškově nanášený lak
Rukojeť s aretací	ano
Vyměnitelný hrot	ano
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky

Příslušenství

Pár hrotů pro kleště na pojistné kroužky Tvar A6	719910 A6
--	-----------