



Kleště na pojistné kroužky, Typ: A51



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719895 A51
GTIN	4003773025023
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti z ocelového plechu s aretací. **Tvar B – zalomené čelisti o 90°.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

Tvar	B
Ø hrotů	3,5 mm
Na vnější pojistné kroužky Ø	122 - 300 mm
Celková délka	570 mm
Norma	DIN 5254 B
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Tvar čelistí	90° zahnutý
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	válcovaná ocel s vysokou pevností

Materiál hrotu	Speciální nástrojová ocel, kalená v olejové lázni
Povrch	černý práškově nanášený lak
Rukojeť s aretací	ano
Vyměnitelný hrot	ano
Druh produktu	Kleště na pojistné kroužky

Příslušenství

Pár hrotů pro kleště na pojistné kroužky Tvar A51	719910 A51
---	------------