



Kleště na pojistné kroužky, Typ: J6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719795 J6
GTIN	4003773024927
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti z ocelového plechu s aretací.

S nasazenými přesnými špičkami. Tvar C – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický popis

Tvar	C
Celková délka	580 mm
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	252 - 400 mm
Ø hrotů	4,5 mm
Norma	DIN 5256 C
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný
Materiál	Válcovaná ocel

Materiál hrotu	Speciální nástrojová ocel, kalená v olejové lázni
Povrch	černý práškově nanášený lak
Rukojeť s aretací	ano
Vyměnitelný hrot	ano
Druh produktu	Kleště na pojistné kroužky

Příslušenství

Pár hrotů pro kleště na pojistné kroužky Tvar J6	719810 J6
--	-----------