



Kleště na pojistné kroužky, Typ: J51



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719795 J51
GTIN	4003773024958
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti z ocelového plechu s aretací.

S nasazenými přesnými špičkami. Tvar D – zalomené čelisti o 90°.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický popis

Celková délka	590 mm
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	122 - 300 mm
Ø hrotů	3,5 mm
Tvar	D
Norma	DIN 5256 D
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek zalomený
Tvar čelistí	90° zahnutý
Materiál	Válcovaná ocel

Materiál hrotu	Speciální nástrojová ocel, kalená v olejové lázni
Povrch	černý práškově nanášený lak
Rukojeť s aretací	ano
Vyměnitelný hrot	ano
Druh produktu	Kleště na pojistné kroužky

Příslušenství

Pár hrotů pro kleště na pojistné kroužky Tvar J51	719810 J51
---	------------