

**Garant****Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A21****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	719870 A21
GTIN	4045197504166
Třída artiklu	71B

**Popis****Provedení:**

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou. Tvar B – zalomené čelisti o 90°.**

**Výhoda:**

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

**Použití:**

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Technický popis**

Tvar	B
Na vnější pojistné kroužky Ø	19 - 60 mm
Celková délka	165 mm
Ø hrotů	1,8 mm
Norma	DIN 5254 B

Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený
Tvar čelistí	90° zahnutý
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Materiál hrotu	Speciální ocel
Povrch	černá
S omezovacím dorazem	ne
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky