



## Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J01



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 719790 J01    |
| GTIN           | 4003773048619 |
| Třída artiklu  | 73F           |

### Popis

#### Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem.

**S nasazenými přesnými špičkami. Tvar D – zalomené čelisti o 90°.**

#### Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

#### Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technický popis

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Na vnitřní pojistné kroužky Ø      | 8 - 13 mm                |
| Tvar                               | D                        |
| Celková délka                      | 130 mm                   |
| Ø hrotů                            | 0,9 mm                   |
| Norma                              | DIN 5256 D               |
| Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený |
| Tvar čelistí                       | 90° zahnutý              |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Rukojeť              | s plastovým potahem        |
| Materiál             | Speciální ocel             |
| Materiál hrotu       | Speciální ocel             |
| Povrch               | šedě atramentované         |
| S omezovacím dorazem | ne                         |
| Rukojeť s aretací    | ano                        |
| Vyměnitelný hrot     | ne                         |
| Druh produktu        | Kleste na pojistne krouzky |