



Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem, Typ: A1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719892 A1
GTIN	4003773073895
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

S nastavitelným omezovacím dorazem.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou. Tvar A – rovné čelisti.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

Na vnější pojistné kroužky Ø	10 - 25 mm
Ø hrotů	1,3 mm
Celková délka	140 mm
Tvar	A
Norma	DIN 5254 A

Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ano
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky