

Garant**Spirálový vrták HSS W, bez povlaku, Ø DC h8: 5,7mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 114200 5,7 |
| GTIN | 4045197015655 |
| Třída artiklu | 11B |

Popis**Provedení:**

Normální síla jádra bez rozšiřování.

Přesný výbrus špičky.

Broušené drážky s velkým prostorem pro třísky s úzkým zkrutem.

Leskle broušený povrch.

S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,0 mm.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Délka drážky pro třísky L_c | 57 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Jmenovitý Ø D_c | 5,7 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | h8 |
| Ø stopky D_s | 5,7 mm |
| Celková délka L | 93 mm |
| Posuv f v hliníku a plastech tvořících dlouhé třísky | 0,14 mm/ot, |
| Norma | DIN 338 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 48,5 mm |
| Vrcholový úhel | 130 stupeň |
| Stopka | válcová stopka |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Typ | W |
| Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | žlutá |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 70 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 45 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 40 m/min | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |