

**Pár rukavic 6230, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094236 8
GTIN	4059904093782
Třída artiklu	09H

**Popis****Provedení:**

**6230.** Antistatické rukavice pro aplikace **ESD**. Vhodné také k obsluze **dotykových displejů**.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

**Technický popis**

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	1
Odolnost vůči trhání dle EN 388	3
Bez silikonu	ne
Prodyšnost	dobré

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Přizpůsobení tvaru	dobré
Velikost rukavice	8
Tepelná ochrana	není k dispozici
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	1
Hmat	velmi dobré
Bez DMF	ne
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Materiál povlaku	PU
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení	13G
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Použití	vícerázové
EN 388	3141X
Materiál nosiče	nylon/ karbon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	bílá / šedá
Hmotnost	14 g
Druh produktu	ESD rukavice