

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-618, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 094260 9 |
| GTIN | 10076490489455 |
| Třída artiklu | 04P |

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-618. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Extrémně tenké a přesto robustní rukavice díky **18vláknové** technologii úpletu. Obzvláště vhodné pro lehké montážní práce s vysokými nároky na přesnost, konečnou montáž elektromotorů, klimatizací, kabelových svazků.

Provedení reklamní text:

Tenké jemně pletené rukavice pro lehké montážní práce s požadavkem na vysokou přesnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------|-------------|
| Bez DMF | ne |
| Bez silikonu | ne |
| Prodyšnost | velmi dobré |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Přizpůsobení tvaru | velmi dobré |
| Materiál povlaku | PU |
| Hmat | velmi dobré |
| Velikost rukavice | 9 |
| Využití v olejnatém prostředí | dobré |
| Využití v mokřém prostředí | průměrné |
| Tepelná ochrana | není k dispozici |
| Řada | HyFlex® |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Obsah | 12 |
| Vlastnost rukavice | šetrné k pokožce alergiků |
| EN 388 | 3121X |
| Materiál nosiče | Nylon |
| Povlak | PU |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Délka | 195 mm |
| Barva | černá / modrá |
| Hmotnost | 7,4 g |
| Technologie pletení | 18G |
| Použití | vícetázové |
| Materiál | PU |
| Třída ochrany proti pořezání | U |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |