

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Třída artiklu	21T

Popis

Provedení:

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L ₂	15,25 mm
Lomená páka	259015 11
Středové přesazení L ₃	11 mm
Šroubek klínu	259018 9
Velikost destiček	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
ISO kód držáku	A16M PCLNR/L09
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500