

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Třída artiklu	21T

Popis**Provedení:**

Vrtací tyče PCLNL 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Lomená páka	259015 11
ISO kód držáku	A16M PCLNR/L09
Celková délka L	150 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Upínací výška L ₂	15,25 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Šroubek klínku	259018 9
Velikost destiček	9 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500