

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-618, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094260 10
GTIN	10076490489448
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-618. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Extrémně tenké a přesto robustní rukavice díky **18vláknové** technologii úpletu. Obzvláště vhodné pro lehké montážní práce s vysokými nároky na přesnost, konečnou montáž elektromotorů, klimatizací, kabelových svazků.

Provedení reklamní text:

Tenké jemně pletené rukavice pro lehké montážní práce s požadavkem na vysokou přesnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Prodyšnost	velmi dobré
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Materiál povlaku	PU

Bez silikonu	ne
Tepelná ochrana	není k dispozici
Hmat	velmi dobré
Bez DMF	ne
Využití v mokrém prostředí	průměrné
Velikost rukavice	10
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	3121X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	195 mm
Barva	černá / modrá
Hmotnost	7,4 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícerázové
Materiál	PU
Třída ochrany proti pořezání	U
Druh produktu	Víceúčelové rukavice