

Garant**Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7010, Stoupání: 0,75mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270699 0,75 |
| GTIN | 4045197926029 |
| Třída artiklu | 21J |

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závit dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Řezný materiál | TK |
| Stoupání závitu | 0,75 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní / vnější použití | vnější |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil |
| Typ | HB7010 |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Druh závitu | MF-LH |
| Druh závitu | M-LH |
| Druh závitu | M |

| | |
|---------------------|---|
| Druh závitu | MF |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Tloušťka | 3,17 mm |
| Velikost destičky L | 11 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 250 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 180 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 130 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 90 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 50 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 130 m/min | K |
| CuZn | omezené použití | 150 m/min | N |
| kontinuální | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |