

**Pár rukavic 6230, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094236 11
GTIN	4059904125773
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

6230. Antistatické rukavice pro aplikace **ESD**. Vhodné také k obsluze **dotykových displejů**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

Přizpůsobení tvaru	dobré
Prodyšnost	dobré
Velikost rukavice	11
Materiál povlaku	PU

Bez silikonu	ne
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	1
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	1
Odolnost vůči trhání dle EN 388	3
Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Hmat	velmi dobré
Bez DMF	ne
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení	13G
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Použití	vícerázové
EN 388	3141X
Materiál nosiče	nylon/ karbon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	bílá / šedá
Hmotnost	14 g
Druh produktu	ESD rukavice