

**Pár rukavic Camapur® Comfort 616+, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094245 11 |
| GTIN | 4008198761617 |
| Třída artiklu | 04Q |

Popis**Provedení:**

Camapur® Comfort 616+. Rukavice jsou díky velice tenkému povlaku mimořádně citlivé a dávají nositeli mimořádně citlivý pocit dotyku. Přesto dosahuje relativně vysoké mechanické odolnosti proti oděru. Lze je prát, díky tomu delší životnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Hmat | velmi dobré |
| Využití v mokřém prostředí | průměrné |
| Přizpůsobení tvaru | velmi dobré |
| Označení výrobce | Camapur Comfort 616+ |
| Prodyšnost | velmi dobré |

| | |
|-------------------------------|---|
| Bez DMF | ano |
| Tepelná ochrana | není k dispozici |
| Využití v olejnatém prostředí | průměrné |
| Velikost rukavice | 11 |
| Materiál povlaku | PU |
| Bez silikonu | ne |
| Řada | Camapur® |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Obsah | 10 |
| Elektrostatické vlastnosti | 0,6 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 |
| EN 388 | 3131X |
| Materiál nosiče | Polyamid |
| Povlak | PU |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Délka | 240 - 260 mm |
| Barva | bílá |
| Hmotnost | 36 g |
| Technologie pletení | 13G |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | 1 |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |