


## Mezní kalibr drážek hřídelů s číselnou tolerancí, Typ: B



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	484411 B
GTIN	2050001956705
Třída artiklu	48B

### Popis

#### Provedení:

Mezní kalibry drážek hřídelů se správnou a zmetkovou stranou. Strana se správným rozměrem s **přídavkem na opotřebování** dle DIN 7164. Korpus kalibru z kalené oceli.

Pro mezírozměry nebo číselnou toleranci.

Mezní kalibr drážek hřídelů s číselnou tolerancí, např. č. 484411 vel. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Použití:

Ke kontrole lícování ploch např. drážek.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

#### Upozornění:

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

### Technický popis

Jmenovitý rozměr	6,001 - 8,999 mm
Hodnota tolerance	-2,2 - 1,1 mm
Toleranční pole	A

Toleranční pole	B
Toleranční pole	C
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E
Toleranční pole	EF
Toleranční pole	F
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	G
Toleranční pole	J
Toleranční pole	H
Toleranční pole	JS
Toleranční pole	K
Toleranční pole	N
Toleranční pole	M
Toleranční pole	P
Toleranční pole	R
Toleranční pole	S
Toleranční pole	U
Toleranční pole	T
Toleranční pole	V
Toleranční pole	X
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	U
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZC
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 1938-1

Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Kalibrování	L6
Druh produktu	Mezní kalibr drážek hřídele

## Služby

KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm	028300 20
---	-----------