

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-619, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094262 7
GTIN	10076490481145
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Řada HyFlex®. Extrémně tenké, přesto robustní rukavice díky **18vláknové** úpletové technice. Vhodné zejména pro lehké montážní práce s vysokým nárokem na přesnost, dokončovací montáže elektromotorů, klimatizací, kabelových svazků.

HyFlex® 11-619. S povlakem nad zápěstí.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technologie pletení: 18G

Barva: bílá

Technický popis

Tepelná ochrana	není k dispozici
Prodyšnost	velmi dobré
Velikost rukavice	7

Materiál povlaku	PU
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Hmotnost	7,4 g
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Hmat	velmi dobré
Bez DMF	ne
bez silikonu	ne
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Série	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
EN 388:2016	2121X
Materiál nosiče	nylon
Povlak	PU
Rozsah použití	Přesnost
Barva	bílá
Technologie pletení	18G
Druh produktu	Víceúčelové rukavice