

**Garant**
**Držák na obrábění drážek standard Ø DS 20 mm, Od šířky drážky m: 6mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	290354 6
GTIN	4045197926692
Třída artiklu	29K

## Popis

### Pozor:

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

### Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

## Technický popis

Užitná délka $L_1$	56 mm
Vhodné pro šířku drážky m	6; 8 mm
Šroub	290399 2
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	17,49 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	17,85 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držáku destiček $D_1$	16 mm

Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu