

Garant**Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délký stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 2525X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L_4 : 32 mm

Délka hlavy L_1 : 34 mm

Celková délka L: 104,5 mm

Podložka: 259033 2

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Podložka	259033 2
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	104,5 mm

Šroub pro podložku	259027 2
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525X12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Délka hlavy L ₁	34 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 8
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák