

ASATEX[®]**Pár rukavic Hit Flex, Velikost rukavice: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094280 7
GTIN	4029201135478
Třída artiklu	09H

Popis

Provedení:

Hit Flex. Prodyšné rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro dobrý cit při dotyku, vysokou odolností proti oděru a dobrým přizpůsobením tvaru. Öko-Tex[®] Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100

Barva: černá / šedá

Technický popis

Hmat	dobré
Využití v mokřém prostředí	dobré
Prodyšnost	dobré
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré

Materiál povlaku	nitrilový
Velikost rukavice	7
Bez silikonu	ne
Bez DMF	ne
Tepelná ochrana	není k dispozici
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
EN 388	4131X
Materiál nosiče	Nylon, elastan
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Hmotnost	22,4 g
Použití	vícerozúčelové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice