

**Garant****Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Třída artiklu	21U

## Popis

### Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

### Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 1616X09

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 09T3..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 23 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 27 mm

Celková délka L: 74 mm

Podložka: 259033 7

## Technický popis

Celková délka L	74 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 1616X09
Velikost destiček	9 mm
Podložka	259033 7

Příložka, šroub, pružina	259036 13
Funkční šířka L <sub>4</sub>	23 mm
Šroub pro podložku	259027 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Velikost stopky	16 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák