

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový, HSK-A 63 A = 300, Ø trnu d1: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306706 27
GTIN	
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip Balluff/RFID.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Ø D ₂	58 mm
Délka vyložení rozměr A	300 mm
Ø trnu d ₁	27 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	21 mm
Upínací Ø D ₁	27 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy