

Garant**Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břítu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SDJCR/L 2525X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 104,5 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 3

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 2525X11
Šroub pro podložku	269013 1
Délka hlavy L ₁	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	104,5 mm
Podložka	269007 1
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15