

Garant**Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260294 20/11
GTIN	
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	32 mm
Podložka	269007 1
Šroub pro podložku	269013 1
Celková délka L	92 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
ISO kód držáku	SDJCR/L 2020X11

Velikost stopky	20 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500