

**Garant****Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260295 16/11
GTIN	4045197927163
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SDJCR/L 1616X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 20 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 29 mm

Celková délka L: 74 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 3

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Podložka	269007 1
Celková délka L	74 mm

Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 1616X11
Délka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Šroub pro podložku	269013 1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Velikost stopky	16 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15