

**Garant****Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 38 mm

Celková délka L: 109,5 mm

Podložka: 259033 3

**Technický popis**

Podložka	259033 3
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Příložka, šroub, pružina	259036 11
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525X15

Délka hlavy L <sub>1</sub>	38 mm
Celková délka L	109,5 mm
Šroub pro podložku	259027 2
Velikost destiček	15 mm
Velikost stopky	25 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500