

Garant**Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251908 20/08
GTIN	4045197927361
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 2020X08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 32 mm

Celková délka L: 92 mm

Podložka: 259033 6

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L_1	32 mm
Celková délka L	92 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 10

Podložka	259033 6
Velikost destiček	8 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	DWLNR/L 2020X08
Šroub pro podložku	259027 4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10