

Garant**Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/06 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 1616X06

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0604..

Funkční šířka L₄: 20 mm

Délka hlavy L₁: 27 mm

Celková délka L: 74 mm

Podložka: 259033 8

Technický popis

Celková délka L	74 mm
Podložka	259033 8
Velikost stopky	16 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm

Příložka, šroub, pružina	259036 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
ISO kód držáku	DWLNR/L 1616X06
Velikost destiček	6 mm
Šroub pro podložku	259027 1
Funkční šířka L ₄	20 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8