

**Garant****Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, 3dílná sada, Rozsah měření: 12,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	434003 12,5
GTIN	4045197927217
Třída artiklu	41C

## Popis

### Provedení:

Digitální úchylkoměr s velkým (12 mm) kontrastním LCD displejem. Díky referenčnímu systému je po zapnutí okamžitě připraven k měření.

### Funkce:

Vynulování možné v každé poloze, změna směru počítání, blokování kláves proti neúmyslné manipulaci, automatické vypnutí (volitelně). Opětovné zapnutí pohybem nebo stisknutím klávesy; bez ztráty reference. IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Rozsah dodávky:

Úchylkoměr s našroubovanou hliníkovou krytkou na konci měřicího čepu a s alternativně namontovanou zvedací krytkou. 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**3x úchylkoměr** č. 434000 vel. 12,5.

### Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900 / 4910 / 4915, zdvihátko č. 434930, datový kabel č. 498940.

## Technický popis

Přepínatelný odečet	0,01 mm
Rozsah měření	12,5 mm
Měřicí síla	0,5 – 1 N
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Kalibrování	C1
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Ø pouzdra	60 mm
Mezní chyba	0,02 mm
Tloušťka pouzdra	28 mm
Ochranná třída IP	IP 52
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	Knoflíkový článek
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3X12,5 mm	023000 3X12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3X12,5 mm	023010 3X12,5

## Příslušenství

Digitální úchylkoměrrozlišení 0,01 mm Rozsah měření 12,5 mm

---

434000 12,5