

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-600, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávkce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 094240 7       |
| GTIN           | 10076490499348 |
| Třída artiklu  | 04P            |

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-600. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. S tenkým nosným materiálem pro použití v průmyslu pro lehkou a jemnou práci, kde je vyžadována **maximální pohyblivost**. Ochrana výrobků před otisky prstů a dalším znečištěním. Rovněž bez uvolňování materiálu rukavic. Obzvláště vhodné pro montáž malých dílů, jako jsou kuličková ložiska, klouby a pružiny.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Využití v olejnatém prostředí | průměrné    |
| Bez silikonu                  | ne          |
| Hmat                          | velmi dobré |
| Bez DMF                       | ne          |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tepelná ochrana              | není k dispozici     |
| Prodyšnost                   | velmi dobré          |
| Využití v mokřém prostředí   | průměrné             |
| Přizpůsobení tvaru           | velmi dobré          |
| Materiál povlaku             | PU                   |
| Velikost rukavice            | 7                    |
| Řada                         | HyFlex®              |
| Ochranná kategorie           | Kategorie II         |
| Druh rukavic                 | Víceúčelové rukavice |
| Obsah                        | 12                   |
| EN 388                       | 3121A                |
| Materiál nosiče              | Nylon                |
| Povlak                       | PU                   |
| varianta povlaku             | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití               | Přesnost             |
| Délka                        | 200 mm               |
| Barva                        | bílá                 |
| Hmotnost                     | 11,6 g               |
| Technologie pletení          | 15G                  |
| Použití                      | vícerázové           |
| Materiál                     | PU                   |
| Třída ochrany proti pořezání | A                    |
| Druh produktu                | Víceúčelové rukavice |