

Honeywell**Pár rukavic Perfect Poly® Skin, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094250 7
GTIN	3603835501352
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Perfect Poly® Skin. Extrémně citlivé a přiléhavé rukavice s dobrým úchopem, vysoký komfort a odolnost. **Bez silikonu.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Bez silikonu	ano
Označení výrobce	Perfect Poly Skin
Prodyšnost	velmi dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Bez DMF	ne

Hmat	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Velikost rukavice	7
Materiál povlaku	PU
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	10
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	3111X
Materiál nosiče	Polyamid
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	220 - 260 mm
Barva	šedá / modrá
Hmotnost	14-20 g
Technologie pletení	15G
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice