

HOLEX**Dílenské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415100 1000
GTIN	4045197927699
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Zešíkmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Technický popis

Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Kalibrování	A1
Obal	stabilní box
Stupnice	1/128 palec
Délka měřicí čelisti	150 mm
Stupnice	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,15 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 1000 mm

021000 1000

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Maximální rozsah měření 1000 mm

021010 1000