

**HOLEX****Dílenské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415100 200
GTIN	4045197927668
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Zešikmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

**Technický popis**

Délka měřicí čelisti	60 mm
Obal	stabilní box
Kalibrování	A1
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

---

**Služby**

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.  
Maximální rozsah měření 200 mm

021000 200

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry  
Maximální rozsah měření 200 mm

021010 200