

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-800, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094350 8
GTIN	10076490480896
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Řada HyFlex®. Všestranná rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro přesné i obecné práce. Nabízí dobrou vyváženost mezi komfortem, pohyblivostí a ochranou ruky. S technologií Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pro snížení únavy ruky. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	8
Materiál povlaku	nitrilový
Hmat	velmi dobrý
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Prodyšnost	velmi dobrý

Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez DMF	ano
Bez silikonu	ano
Využití v mokrém prostředí	průměrné
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	3131A
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	199 mm
Barva	šedá / bílá
Hmotnost	20,4 g
Technologie pletení	15G
Použití	vícetázové
Materiál	Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice

