


Garant**TN.G 160408, Typ: HU7305**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Třída artiklu	21G

Popis

TN.G 160408 HU7305 Typ: HU7305

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 600 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	AM
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 600 m/min
Typ	HU7305
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,1 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TN.G 160408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení