


**Garant****WN.G 060408, Typ: HU7305**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 060408 HU7305 Typ: HU7305

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 400 - 600 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	AM
Posuv $f$	0,1 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Typ	HU7305

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	400 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNGG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení