


Garant**SNMM 120412, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 120412 HB7140-1 Rohový rádius: 1,2 mm
Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VR
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7140-1
Rohový rádius	1,2 mm

Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení