

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min

Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení