

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	11 mm
Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Upínací výška L ₂	15,25 mm
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Ø minimálního předvrtání D _{min}	20 mm
Délka vyložení L ₁	48 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
ISO kód držáku	A16M SSKCR/L09
Celková délka L	150 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500